

## Steckverschraubung-Winkel

STV-WF G1/8-AG 4

Art-Nr.: 10.08.02.00166

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00166>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Filter und Verbindungen > Schläuche und Verbindungen > Steckverschraubungen > STV-WF G1/8-AG 4

### Steckverschraubung in schwenk- und feststellbarer Ausführung



Gewinde G1: G1/8"-AG


Schlauchausendurchmesser: 4 mm

Normteilerwerkstoff: Messing vernickelt

Einsatztemperatur: -10 ... 70 °C

Länge L: 17,4 mm

### Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
----------	------

d	4 mm
---	------

G1	G1/8"-AG
----	----------

dn	5,40 mm
----	---------

D1	8,60 mm
----	---------

H	9,80 mm
---	---------

H1	23,60 mm
----	----------

L	17,40 mm
---	----------

L1	25,30 mm
----	----------

LG1	5 mm
-----	------

SW1	14 mm
-----	-------

SW3	16 mm
-----	-------

### Technische Daten

Attribut	Wert
Aufbau Schlauchtyp	Schlauch D = 4 d = 2
Aufbau Schlauchtyp	4-2
Normteilerwerkstoff	Messing vernickelt
Druckbereich (Betriebsdruck)	-0,95 ... 15,00 bar
Einsatztemperatur	-10 ... 70 °C
Gewicht	37 g

### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Steckverschraubung-Winkel

STV-WF G1/8-AG 4


Art-Nr...:10.08.02.00166

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00166>

Produktfamilie

STV

### Zubehör



#### VSL 4-2 PE BL

Art-Nr...:10.07.09.00013

Außendurchmesser D: 4 mm

Innendurchmesser d: 2 mm

Länge max.: 100 m

Material Schlauch: PE

Druckbereich (Betriebsdruck): bar

Einsatztemperatur: °C



#### VSL 4-2 PU MI-TR

Art-Nr...:10.07.09.00001

Außendurchmesser D: 4 mm

Innendurchmesser d: 2 mm

Länge max.: 50 m

Material Schlauch: PU

Verlegeradius min.: 20 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar

Einsatztemperatur: -40 ... 60 °C



#### VSL 4-2.7 PA MI-TR

Art-Nr...:10.07.09.00063

Außendurchmesser D: 4 mm

Innendurchmesser d: 2,7 mm

Länge max.: 50 m

Material Schlauch: PA

Verlegeradius min.: 30 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 20,00 bar

Einsatztemperatur: -40 ... 90 °C



## Steckverschraubung-Winkel

STV-WF G1/8-AG 4

Art-Nr...:10.08.02.00166

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00166>

---