

Steckverschraubung-Winkel

STV-W G1/2-AG 10

Art-Nr.: 10.08.02.00256

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00256>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Filter und Verbindungen > Schläuche und Verbindungen > Steckverschraubungen > STV-W G1/2-AG 10

Steckverschraubung in schwenkbarer winkligen Ausführung



Gewinde G1: G1/2"-AG


Schlauchaußendurchmesser: 10 mm

Normteilewerkstoff: Messing vernickelt

Einsatztemperatur: -20 ... 80 °C

Länge L: 27 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	10 mm
G1	G1/2"-AG
dn	8 mm
D1	16,60 mm
H	17,60 mm
H1	26,50 mm
L	27 mm
L1	40 mm
LG1	9,50 mm
SW1	24 mm
SW3	18 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Aufbau Schlauchtyp	Schlauch D = 10 d = 7
Aufbau Schlauchtyp	10-7
Normteilewerkstoff	Messing vernickelt
Druckbereich (Betriebsdruck)	-0,95 ... 15,00 bar
Einsatztemperatur	-20 ... 80 °C
Gewicht	72 g

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Steckverschraubung-Winkel

STV-W G1/2-AG 10

Art-Nr.:10.08.02.00256

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00256>



Produktfamilie

STV

Zubehör



VSL 10-7 PE MI-TR

Art-Nr.:10.07.09.00083

Außendurchmesser D: 10 mm

Innendurchmesser d: 7 mm

Länge max.: 50 m

Material Schlauch: PE

Verlegeradius min.: 60 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar

Einsatztemperatur: -30 ... 70 °C



VSL 10-7 PU MI-TR

Art-Nr.:10.07.09.00084

Außendurchmesser D: 10 mm

Innendurchmesser d: 7 mm

Länge max.: 50 m

Material Schlauch: PU

Verlegeradius min.: 60 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar

Einsatztemperatur: -40 ... 85 °C

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de