

Druckluftschlauch

VSL 15-9 PVC-G KL-TR

Art-Nr.:10.07.09.00005

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00005>

Startseite > Vakuumheber und Kransysteme > Vakuum-Hebegeräte VacuMaster > Ersatz- und Verschleißteile Vakuum-Hebegeräte VacuMaster > Ersatz- und Verschleißteile VacuMaster Eco > VSL 15-9 PVC-G KL-TR

Druckluftschlauch



Außendurchmesser D: 15 mm

Innendurchmesser d: 9 mm


Länge max.: 50 m

Material Schlauch: PVC, mit Gewebe

Druckbereich (Betriebsdruck): bar

Einsatztemperatur: °C

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	9 mm
D	15 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Aufbau Schlauchtyp	15-9
Druckbereich (Betriebsdruck)	bar
Einsatztemperatur	°C
Länge max.	50 m
Gewicht/Meter	144 g/m
Gewicht/Meter	0,14 kg/m
Material Schlauch	PVC, mit Gewebe
Produktfamilie	VSL

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Druckluftschlauch

VSL 15-9 PVC-G KL-TR

Art-Nr.: 10.07.09.00005

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00005>

Hinweis: Betriebsdruck: Bezogen auf Medien- und Umgebungstemperatur von + 20°C Min. Biegeradius: Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens im statischen Zustand Max. Länge: Bitte bei der Bestellung die Schlauchlänge angeben!

Zubehör



SSB 10-16 ST-VZ

Art-Nr.: 10.07.10.00001

Spannbereich: 10,0 ... 16,0 mm

Normteilewerkstoff: Stahl

Oberfläche: verzinkt



KAPP 9 Band

Art-Nr.: 20.12.01.00036

Länge L: 9 mm

Baugröße: Band



ST G1/2-AG 9 MS-V

Art-Nr.: 10.08.03.00161

Gewinde G1: G1/2"-AG

Schlauchinnendurchmesser (empf.) d: 9 mm

Normteilewerkstoff: Messing

Oberfläche: vernickelt

Länge L: 6,1 mm

Nennendurchmesser dn: 7,5 mm

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Druckluftschlauch

VSL 15-9 PVC-G KL-TR

Art-Nr.: 10.07.09.00005

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00005>



ST G1/4-AG 9 MS-V

Art-Nr.: 10.08.03.00157

Gewinde G1: G1/4"-AG

Schlauchinnendurchmesser (empf.) d: 9 mm

Normteilewerkstoff: Messing

Oberfläche: vernickelt

Länge L: 5 mm

Nennendurchmesser dn: 7,5 mm



ST G1/8-AG 9 MS-V

Art-Nr.: 10.08.03.00155

Gewinde G1: G1/8"-AG

Schlauchinnendurchmesser (empf.) d: 9 mm

Normteilewerkstoff: Messing

Oberfläche: vernickelt

Länge L: 5 mm

Nennendurchmesser dn: 4 mm



ST G3/8-AG 9 MS-V

Art-Nr.: 10.08.03.00159

Gewinde G1: G3/8"-AG

Schlauchinnendurchmesser (empf.) d: 9 mm

Normteilewerkstoff: Messing

Oberfläche: vernickelt

Länge L: 6 mm

Nennendurchmesser dn: 7,4 mm