

Druckluftschlauch


VSL 8-6 PE BL

Art-Nr.:10.07.09.00015

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00015>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Filter und Verbindungen > Schläuche und Verbindungen > Vakuum- / Druckluft-Schläuche VSL > VSL 8-6 PE BL

Druckluftschlauch



Außendurchmesser D: 8 mm

Innendurchmesser d: 6 mm


Länge max.: 100 m

Material Schlauch: PE

Druckbereich (Betriebsdruck): bar

Einsatztemperatur: °C

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	6 mm
D	8 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Aufbau Schlauchtyp	8-6
Druckbereich (Betriebsdruck)	bar
Einsatztemperatur	°C
Länge max.	100 m
Gewicht/Meter	203 g/m
Gewicht/Meter	0,20 kg/m
Material Schlauch	PE
Produktfamilie	VSL

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Druckluftschlauch

VSL 8-6 PE BL

Art-Nr...:10.07.09.00015

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00015>

Hinweis: Betriebsdruck: Bezogen auf Medien- und Umgebungstemperatur von + 20°C Min. Biegeradius: Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens im statischen Zustand Max. Länge: Bitte bei der Bestellung die Schlauchlänge angeben!

Zubehör



ST G1/4-AG 6 MS-V

Art-Nr...:10.08.03.00156

Gewinde G1: G1/4"-AG

Schlauchinnendurchmesser (empf.) d: 6 mm

Normteilewerkstoff: Messing

Oberfläche: vernickelt

Länge L: 5 mm

Nennendurchmesser dn: 4,5 mm



ST G1/8-AG 6 MS-V

Art-Nr...:10.08.03.00154

Gewinde G1: G1/8"-AG

Schlauchinnendurchmesser (empf.) d: 6 mm

Normteilewerkstoff: Messing

Oberfläche: vernickelt

Länge L: 5 mm

Nennendurchmesser dn: 4,4 mm



STV-GE G1/4-AG 8

Art-Nr...:10.08.02.00207

Gewinde G1: G1/4"-AG

Schlauchaussendurchmesser: 8 mm

Normteilewerkstoff: Messing

Einsatztemperatur: -20 ... 80 °C

Außendurchmesser D: 13,9 mm

Länge L: 17,8 mm

Druckluftschlauch

VSL 8-6 PE BL

Art-Nr...:10.07.09.00015

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00015>



STV-GE G1/8-AG 8

Art-Nr...:10.08.02.00206

Gewinde G1: G1/8"-AG

Schlauchausendurchmesser: 8 mm

Normteilerwerkstoff: Messing

Einsatztemperatur: °C

Außendurchmesser D: 14 mm

Länge L: 20,7 mm



STV-GE G3/8-AG 8

Art-Nr...:10.08.02.00237

Gewinde G1: G3/8"-AG

Schlauchausendurchmesser: 8 mm

Normteilerwerkstoff: Messing

Einsatztemperatur: -20 ... 80 °C

Außendurchmesser D: 14,6 mm

Länge L: 17,4 mm



STVI-GE G1/4-IG 8

Art-Nr...:10.08.02.00154

Gewinde G1: G1/4"-IG

Schlauchausendurchmesser: 8 mm

Normteilerwerkstoff: Messing

Einsatztemperatur: -20 ... 80 °C

Außendurchmesser D: 14,5 mm

Länge L: 33,5 mm

Druckluftschlauch

VSL 8-6 PE BL

Art-Nr...:10.07.09.00015

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00015>



STVI-GE G1/8-IG 8

Art-Nr...:10.08.02.00151

Gewinde G1: G1/8"-IG

Schlauchausendurchmesser: 8 mm

Normteilerwerkstoff: Messing

Einsatztemperatur: -20 ... 80 °C

Außendurchmesser D: 14,5 mm

Länge L: 29,5 mm



STV-T G1/4-AG 8

Art-Nr...:10.09.02.00043

Gewinde G1: G1/4"-AG

Schlauchausendurchmesser: 8 mm

Normteilerwerkstoff: Messing

Einsatztemperatur: °C

Länge L: 48,5 mm



STV-T G1/8-AG 8

Art-Nr...:10.09.02.00041

Gewinde G1: G1/8"-AG

Schlauchausendurchmesser: 8 mm

Normteilerwerkstoff: Messing

Einsatztemperatur: °C

Länge L: 48,7 mm

Druckluftschlauch

VSL 8-6 PE BL

Art-Nr...:10.07.09.00015

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00015>



STV-W G1/4-AG 8

Art-Nr...:10.08.02.00161

Gewinde G1: G1/4"-AG

Schlauchausendurchmesser: 8 mm

Normteilewerkstoff: Messing vernickelt

Einsatztemperatur: -20 ... 80 °C

Länge L: 24 mm



STV-W G1/8-AG 8

Art-Nr...:10.08.02.00160

Gewinde G1: G1/8"-AG

Schlauchausendurchmesser: 8 mm

Normteilewerkstoff: Messing vernickelt

Einsatztemperatur: -20 ... 80 °C

Länge L: 24 mm



STV-W G3/8-AG 8

Art-Nr...:10.08.02.00236

Gewinde G1: G3/8"-AG

Schlauchausendurchmesser: 8 mm

Normteilewerkstoff: Messing vernickelt

Einsatztemperatur: -20 ... 80 °C

Länge L: 23,7 mm

Druckluftschlauch

VSL 8-6 PE BL

Art-Nr...:10.07.09.00015

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00015>



STV-WF G1/4-AG 8

Art-Nr...:10.08.02.00171

Gewinde G1: G1/4"-AG

Schlauchausendurchmesser: 8 mm

Normteilerwerkstoff: Messing vernickelt

Einsatztemperatur: -10 ... 70 °C

Länge L: 25,6 mm



STV-WF G1/8-AG 8

Art-Nr...:10.08.02.00170

Gewinde G1: G1/8"-AG

Schlauchausendurchmesser: 8 mm

Normteilerwerkstoff: Messing vernickelt

Einsatztemperatur: -10 ... 70 °C

Länge L: 23,4 mm



STV-WF G3/8-AG 8

Art-Nr...:10.08.02.00234

Gewinde G1: G3/8"-AG

Schlauchausendurchmesser: 8 mm

Normteilerwerkstoff: Messing vernickelt

Einsatztemperatur: -10 ... 70 °C

Länge L: 26,7 mm

Druckluftschlauch

VSL 8-6 PE BL

Art-Nr...:10.07.09.00015

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00015>



SVB-T 8

Art-Nr...:10.09.02.00022

Schlauchausendurchmesser: 8 mm

Normteilewerkstoff: Messing

Einsatztemperatur: -20 ... 80 °C

Länge L: 49 mm