

Flanschmodul

VEE-QCM 32

Art-Nr.: 10.01.36.00121

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00121>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Flächengreifsysteme und Endeffektoren > Vakuum-Endeffektoren VEE > Flanschmodule VEE-QCM > VEE-QCM 32

VEE-Flanschmodul mit Schnellwechseladapter und integrierter Vakuumeinleitung




Länge L1: 32 mm

Kreisdurchmesser D mk: 46 mm

Bohrungsanzahl: 8

Durchfluss max.: 60 m³/h

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D	25,40 mm
D1	55 mm
d	4,50 mm
Dmk	46 mm
G2	M4-AG
L	19 mm
L1	32 mm
LG2	8,60 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Anschluss	Bajonettanschluss

Zubehör

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Flanschmodul

VEE-QCM 32

Art-Nr.: 10.01.36.00121

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00121>



ECBPi 12 24V-DC M12-8

Part no.: 10.03.01.00314

Saugvermögen (max): 12 l/min

Nennleistung: 13 W

Spannung DC: 24V - DC

Nennstrom: 0,6 A

Elektrischer Anschluss: Stecker M12, 8 polig

Max. Vakuum: 750 mbar

Einsatztemperatur: 5 ... 45 °C



ECBPi 12 24V-DC TB-8

Part no.: 10.03.01.00364

Saugvermögen (max): 12 l/min

Nennleistung: 13 W

Spannung DC: 24V - DC

Nennstrom: 0,6 A

Elektrischer Anschluss: Klemmenleiste 8-polig

Max. Vakuum: 750 mbar

Einsatztemperatur: 5 ... 45 °C



RFBP 50 50 BA SPB2

Part no.: 10.01.45.00096

Länge L: 50 mm

Breite B: 50 mm

Anschluss: Bajonettanschluss

Saugertyp: Balgsauger SPB2

Flanschmodul

VEE-QCM 32

Art-Nr.: 10.01.36.00121

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00121>



RFBP 100 58 BA SPB2

Part no.: 10.01.45.00091

Länge L: 100 mm

Breite B: 58 mm

Anschluss: Bajonettanschluss

Saugertyp: Balgsauger SPB2



RFBP 100 58 BA O10

Part no.: 10.01.45.00092

Länge L: 100 mm

Breite B: 58 mm

Anschluss: Bajonettanschluss

Materialtyp: Schaum Offen, Höhe 10 mm



RFBP 120 120 BA SPB2

Part no.: 10.01.45.00085

Länge L: 120 mm

Breite B: 120 mm

Anschluss: Bajonettanschluss

Saugertyp: Balgsauger SPB2

Flanschmodul

VEE-QCM 32

Art-Nr.: 10.01.36.00121

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00121>



RFBP 120 120 BA O10

Part no.: 10.01.45.00086

Länge L: 120 mm

Breite B: 120 mm

Anschluss: Bajonettanschluss

Materialtyp: Schaum Offen, Höhe 10 mm