

Balgsauggreifer (rund)

SPB1 80 ED-65 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03504

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03504>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > Balgsauggreifer SPB1 (1,5 Falten) > SPB1 80 ED-65 G1/4-AG

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke



Baugröße: 80


Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Gewinde G1: G1/4"-AG

Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	56 mm
dn	6,10 mm
Dmax(S)	88 mm
Ds	81,40 mm
G1	G1/4"-AG
H	53,90 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm
Z (Hub)	23,50 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	166 N
Abreißkraft	200 N
Querkraft	59 N
Volumen	98,36 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	70 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Baugröße	80
Faltenanzahl	1,50

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauggreifer (rund)

SPB1 80 ED-65 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03504

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03504>

Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Gewicht	74,40 g
Produktfamilie	SPB1

Zubehör



SIEB 32.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16

Art-Nr.: 10.07.01.00364

Außendurchmesser D: 32,5 mm

Länge L: 0,8 mm

Normteilewerkstoff: Messing / Edelstahl

Filterfeinheit: 280 µm



SC-SW 60 6

Art-Nr.: 10.05.04.00096

Schlüsselweite SW1: 6 mm

Nennweite: 60

Balgsauggreifer (rund)

SPB1 80 ED-65 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03504

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03504>



SC-SW 80 6

Art-Nr.: 10.05.04.00097

Schlüsselweite SW1: 6 mm

Nennweite: 80



SC-SW 100 6

Art-Nr.: 10.05.04.00098

Schlüsselweite SW1: 6 mm

Nennweite: 100



SC-SW 120 6

Art-Nr.: 10.05.04.00099

Schlüsselweite SW1: 6 mm

Nennweite: 120

Balgsauggreifer (rund)

SPB1 80 ED-65 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03504

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03504>



SC-SW 200 6

Art-Nr.: 10.05.04.00100

Schlüsselweite SW1: 6 mm

Nennweite: 200



SC-SW 240 6

Art-Nr.: 10.05.04.00101

Schlüsselweite SW1: 6 mm

Nennweite: 240

Ersatzteile



SC 065 G1/4-AG L MOD

Art-Nr.: 10.01.06.03193

Anbindungstyp: 065

Anschluss: G1/4"-AG

Länge L1: 36,1 mm

Einbaulänge: 8 mm

Nenndurchmesser dn: 6,1 mm

Bauform: Verliersicherung

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauggreifer (rund)

SPB1 80 ED-65 G1/4-AG

Art-Nr...:10.01.06.03504

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03504>



SPB1 80 ED-65 SC065

Art-Nr...:10.01.06.03071

Baugröße: 80

Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Faltenanzahl: 1,5