

Balgsauggreifer (oval)

SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03740

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03740>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > Balgsauggreifer SPOB1f (oval, 1,5 Falten) > SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG

Balgsauggreifer (oval) mit 1,5 Falten zur prozesssicheren Handhabung von Schlauchbeutelverpackungen



Abmessung (LxB): 80 x 35


Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Gewinde G1: G1/4"-AG

Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
b2	21 mm
B1	35 mm
Bmax(S)	38 mm
Bs	34,50 mm
dn	6,10 mm
G1	G1/4"-AG
H	34,20 mm
l2	66 mm
L1	80 mm
LG1	10 mm
Lmax(S)	83 mm
Ls	79,50 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	11 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft bei -200 mbar	24,90 N
Saugkraft bei -400 mbar	49,80 N
Saugkraft	74,70 N
Volumen	26,12 cm ³

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauggreifer (oval)

SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG

Art-Nr.:10.01.06.03740

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03740>

Min. Werkstückbreite	30 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	8 mm
Abmessung (LxB)	80 x 35
Faltenanzahl	1,50
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	25,60 g
Produktfamilie	SPOB1f

Zubehör



SC-SW 60 6

Art-Nr.:10.05.04.00096

Schlüsselweite SW1: 6 mm

Nennweite: 60



SC-SW 80 6

Art-Nr.:10.05.04.00097

Schlüsselweite SW1: 6 mm

Nennweite: 80

Balgsauggreifer (oval)

SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03740

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03740>



SC-SW 100 6

Art-Nr.: 10.05.04.00098

Schlüsselweite SW1: 6 mm

Nennweite: 100



SC-SW 120 6

Art-Nr.: 10.05.04.00099

Schlüsselweite SW1: 6 mm

Nennweite: 120



SC-SW 200 6

Art-Nr.: 10.05.04.00100

Schlüsselweite SW1: 6 mm

Nennweite: 200

Balgsauggreifer (oval)

SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03740

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03740>



SC-SW 240 6

Art-Nr.: 10.05.04.00101

Schlüsselweite SW1: 6 mm

Nennweite: 240

Ersatzteile



SC 050-AR G1/4-AG MOD

Art-Nr.: 10.01.06.03741

Anbindungstyp: 050-AR

Gewinde G1: G1/4"-AG

Länge L1: 26,5 mm

Einbaulänge: 7,2 mm

Nenndurchmesser dn: 6,1 mm



SPOB1f 80x35 SI-55 SC050-AR

Art-Nr.: 10.01.06.03627

Abmessung (LxB): 80 x 35

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Faltenzahl: 1,5