

Flachsauggreifer HT (rund)

SAF 50 HT2-65 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.01.12358

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12358>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Hochtemperatur-Aufgaben > Flachsauggreifer SAF HT2 > SAF 50 HT2-65 G3/8-IG

Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik



Baugröße: 50

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT2


Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Temperaturbeständigkeit: 200 °C

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: G3/8-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	6 mm
Ds	50 mm
Dmax(S)	56 mm
G1	G3/8"-IG
H	28 mm
LG1	15 mm
SW1	22 mm
Z (Hub)	5 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Faltenanzahl	0
Baugröße	50
Saugkraft	100 N
Temperaturbeständigkeit	200 °C
Produktfamilie	SAF

Flachsauggreifer HT (rund)

SAF 50 HT2-65 G3/8-IG

Art-Nr...:10.01.01.12358

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12358>

Zubehör



SU 50

Art-Nr...:10.01.01.12837

Baugröße: 50

Spannbereich: 45,0 ... 60,0 mm

Temperaturbeständigkeit: 80 °C