

Schwebesaugermodul

SBSm 14 90-3 4/2 90

Art-Nr.:10.01.01.13171

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13171>




Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Spezialgreifer > Dünnglasgreifer > Zubehör STGG > SBSm 14 90-3 4/2 90

Schwebesaugermodul zur Erhöhung der Ansprunghöhe sensibler Werkstücke



- Breite B: 14 mm
- Bohrungsanzahl: 3
- Länge L: 30,85 mm
- Abstrahlwinkel: 90 °
- Anschluss: Schlauch 4/2
- Schwenkwinkel W: 90 °

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	14 mm
B2	11 mm
d	4,20 mm
G4	M4-AG
H	21,60 mm
L	30,85 mm
W	90 °
Abstrahlwinkel	90 °

Technische Daten

Attribut	Wert
Druckbereich (Betriebsdruck)	0,5 ... 6,0 bar
Gewicht	11 g