

# Nadelgreifer

SNG-DL 1.2 24


Art-Nr.:10.01.29.00011

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00011>




Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Spezialgreifer > Nadelgreifer > Nadelgreifer SNG-DL > SNG-DL 1.2 24

## Nadelgreifer "SNG-DL" in besonders robuster und großer Bauform



|                                                |
|------------------------------------------------|
| Anzahl Nadeln: 24                              |
| Nadeldurchmesser: 1,2 mm                       |
| Nadelhub Z(NA): 17,5 mm                        |
| Druckbereich (Betriebsdruck): 3,0 ... 10,0 bar |

## Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert      |
|----------|-----------|
| B        | 55 mm     |
| G1       | M5-IG     |
| G4       | M4-IG     |
| H        | 117 mm    |
| L        | 263,50 mm |
| X1       | 20 mm     |
| Y1       | 20 mm     |

## Technische Daten

| Attribut                     | Wert             |
|------------------------------|------------------|
| Anzahl Nadeln                | 24               |
| Nadeldurchmesser             | 1,20 mm          |
| Druckbereich (Betriebsdruck) | 3,0 ... 10,0 bar |
| Einsatztemperatur            | 5 ... 60 °C      |
| Einbauposition               | BEL              |
| Gewicht                      | 1500 g           |

### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)


## Nadelgreifer

SNG-DL 1.2 24

Art-Nr.: 10.01.29.00011

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00011>

### Zubehör



#### BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG

Art-Nr.: 10.01.29.00093

Verwendung Konstruktion: Nadelgreifer

Länge L: 31 mm

Breite B: 34 mm

Höhe H: 11,5 mm

Gewinde G1: G1/4"-IG



#### STV-GE M5-AG 6

Art-Nr.: 10.08.02.00201

Gewinde G1: M5-AG

Schlauchaussendurchmesser: 6 mm

Normteilewerkstoff: Messing

Einsatztemperatur: -20 ... 80 °C

Außendurchmesser D: 9,9 mm

Länge L: 18,8 mm



#### STV-W M5-AG 6

Art-Nr.: 10.08.02.00296

Druckbereich (Betriebsdruck): bar

Länge L: 20,8 mm

Höhe H: 13 mm

Gewinde G1: M5-AG

## Nadelgreifer

SNG-DL 1.2 24

Art-Nr.: 10.01.29.00011

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00011>



### VSL 6-4 PU MI-TR

Art-Nr.: 10.07.09.00002

Außendurchmesser D: 6 mm

Innendurchmesser d: 4 mm

Länge max.: 500 m


Material Schlauch: PU

Verlegeradius min.: 35 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar

Einsatztemperatur: -20 ... 90 °C

## Ersatzteile



### ERS SNG-DL 1.2

Art-Nr.: 10.01.29.00102

Verwendung Konstruktion: Nadelgreifer

Baugröße: DL

enthält: 2 Nadelkeile mont.

Nadeldurchmesser: 1,2 mm