

Sauggreifer (rund)

SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55

Art-Nr.: 10.01.30.00876

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00876>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Spezialgreifer > Strömungsgreifer > Sauggreifer für Strömungsgreifer
SCGS > SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55

Sauggreifer (rund)




Baugröße: 30

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR-ESD

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D1	31 mm
Dmax (N)	25 mm
Dmax(S)	31,50 mm
dn	12 mm
Ds	30,20 mm
G1	M20x1-IG
H	24,10 mm
LG1	5 mm
Z (Hub)	2,80 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Baugröße	30
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Produktfamilie	SAUG-SCGS

Sauggreifer (rund)

SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55

Art-Nr.: 10.01.30.00876

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00876>

Ersatzteile



FLSA 30 NBR-ESD-55

Art-Nr.: 10.01.06.04214

Baugröße: 30

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR-ESD

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A