

Sauggreifer (rund)

SAUG-SCGS 40 NBR-ESD-55

Art-Nr.: 10.01.30.00914

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00914>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Spezialgreifer > Strömungsgreifer > Sauggreifer für Strömungsgreifer
SCGS > SAUG-SCGS 40 NBR-ESD-55

Sauggreifer (rund)




Baugröße: 40

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR-ESD

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D1	41 mm
Dmax (N)	25 mm
Dmax(S)	41,50 mm
dn	18,90 mm
Ds	40,50 mm
G1	M20x1-IG
H	27,80 mm
LG1	5 mm
Z (Hub)	3,70 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Baugröße	40
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	21,20 g
Produktfamilie	SAUG-SCGS

Sauggreifer (rund)

SAUG-SCGS 40 NBR-ESD-55

Art-Nr.: 10.01.30.00914

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00914>

Ersatzteile



FLSA 40 NBR-ESD-55

Art-Nr.: 10.01.06.04390

Baugröße: 40

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR-ESD

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A