

## Sauggreifer (rund)

SAUG-SCGS 40 SI-HD-65

Art-Nr.: 10.01.30.00918

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00918>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Spezialgreifer > Strömungsgreifer > Sauggreifer für Strömungsgreifer  
SCGS > SAUG-SCGS 40 SI-HD-65

### Sauggreifer (rund)



Baugröße: 40

Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

### Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert     |
|----------|----------|
| D1       | 41 mm    |
| Dmax (N) | 25 mm    |
| Dmax(S)  | 41,50 mm |
| dn       | 18,90 mm |
| Ds       | 40,50 mm |
| G1       | M20x1-IG |
| H        | 27,80 mm |
| LG1      | 5 mm     |
| Z (Hub)  | 3,70 mm  |

### Technische Daten

| Attribut                | Wert          |
|-------------------------|---------------|
| Baugröße                | 40            |
| Saugerwerkstoff         | Silikon SI-HD |
| Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A    |
| Gewicht                 | 21,20 g       |
| Produktfamilie          | SAUG-SCGS     |

### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Sauggreifer (rund)

SAUG-SCGS 40 SI-HD-65

Art-Nr.: 10.01.30.00918

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00918>

### Ersatzteile



#### FLSA 40 SI-HD-65

Art-Nr.: 10.01.06.03886

Baugröße: 40

Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A