

Strömungsgreifer (modular)

SFG 1xE100 MS AR M4-IG

Art-Nr.: 10.01.30.00911

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00911>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Spezialgreifer > Strömungsgreifer > Strömungsgreifer für Lebensmittel
SFG > SFG 1xE100 MS AR M4-IG

Strömungsgreifer für trockene Lebensmittel aus FDA-konformen Materialien




Anzahl Ejektoren: 1

Leistungsklasse: E100

Montage: seitlich

Zusatzfunktion Ejektor: Abluftführung axial

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	25 mm
D	18 mm
D1	20,50 mm
d	6 mm
G1	M4-IG
H	66,40 mm
H1	76,90 mm
H2	20,20 mm
H3	12,70 mm
H4	5,20 mm
H5	34,70 mm
L	53 mm
L2	36 mm
L3	13 mm
L4	35 mm
SW1	17 mm
X1	15 mm

Technische Daten

Attribut

Wert

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Strömungsgreifer (modular)

SFG 1xE100 MS AR M4-IG

Art-Nr.: 10.01.30.00911

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00911>

Druckbereich (Betriebsdruck)	1,0 ... 5,0 bar
Einsatztemperatur	5 ... 75 °C
Montage	seitlich
Zusatzfunktion Ejektor	Abluftführung axial
Gewicht	108 g
Produktfamilie	SFG

Zubehör



FLAN-PL 63x11.5-UNI

Art-Nr.: 10.01.30.00017

Außendurchmesser D: 63 mm

Länge L: 11,5 mm

Baugröße: UNI



SAUG-FL SFG 59.5 36x25 POM

Art-Nr.: 10.01.30.01001

Saugerwerkstoff: Poloxymethylen POM

Außendurchmesser D: 59,5 mm

Höhe H: 22 mm

Verwendung Konstruktion: Strömungsgreifer (modular)

Strömungsgreifer (modular)

SFG 1xE100 MS AR M4-IG

Art-Nr...:10.01.30.00911

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00911>



SAUG-SFG 20 SI-HD-65 B

Art-Nr...:10.01.30.01141

Baugröße: 20

Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Höhe H: 32,5 mm



SAUG-SFG 20 SI-MD-55 B

Art-Nr...:10.01.30.01142

Baugröße: 20

Saugerwerkstoff: Silikon SI metalledetektierbar

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Höhe H: 32,5 mm



SAUG-SFG 30 SI-HD-65 B

Art-Nr...:10.01.30.01143

Baugröße: 30

Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Höhe H: 36,3 mm

Strömungsgreifer (modular)

SFG 1xE100 MS AR M4-IG

Art-Nr...:10.01.30.00911

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00911>



SAUG-SFG 30 SI-MD-55 B

Art-Nr...:10.01.30.01144

Baugröße: 30

Saugerwerkstoff: Silikon SI metalledetektierbar

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Höhe H: 36,3 mm



SAUG-SFG 40 SI-HD-65 B

Art-Nr...:10.01.30.01145

Baugröße: 40

Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Höhe H: 29,5 mm



SAUG-SFG 40 SI-MD-55 B

Art-Nr...:10.01.30.01146

Baugröße: 40

Saugerwerkstoff: Silikon SI metalledetektierbar

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Höhe H: 29,5 mm

Strömungsgreifer (modular)

SFG 1xE100 MS AR M4-IG

Art-Nr...:10.01.30.00911

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00911>



SAUG-SFG 50 SI-HD-65 B

Art-Nr...:10.01.30.01147

Baugröße: 50

Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Höhe H: 32 mm



SAUG-SFG 50 SI-MD-55 B

Art-Nr...:10.01.30.01148

Baugröße: 50

Saugerwerkstoff: Silikon SI metalledetektierbar

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Höhe H: 32 mm



SAUG-SFG 20 SI-HD-65

Art-Nr...:10.01.30.00998

Baugröße: 20

Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Höhe H: 32,5 mm

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Strömungsgreifer (modular)

SFG 1xE100 MS AR M4-IG

Art-Nr.: 10.01.30.00911

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00911>



SAUG-SFG 30 SI-HD-65

№ детали.: 10.01.30.00997

Baugröße: 30

Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Höhe H: 36,9 mm



SAUG-SFG 40 SI-HD-65

№ детали.: 10.01.30.00994

Baugröße: 40

Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Höhe H: 28,8 mm



SAUG-SFG 50 SI-HD-65

№ детали.: 10.01.30.00993

Baugröße: 50

Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Höhe H: 32,5 mm

Strömungsgreifer (modular)

SFG 1xE100 MS AR M4-IG

Art-Nr.:10.01.30.00911

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00911>



SAUG-SFG 20 SI-MD

№ детали.:10.01.30.01047

Baugröße: 20

Saugerwerkstoff: Silikon SI metalledetektierbar

Höhe H: 32,5 mm



SAUG-SFG 30 SI-MD

№ детали.:10.01.30.01048

Baugröße: 30

Saugerwerkstoff: Silikon SI metalledetektierbar

Höhe H: 36,9 mm



SAUG-SFG 40 SI-MD

№ детали.:10.01.30.01049

Baugröße: 40

Saugerwerkstoff: Silikon SI metalledetektierbar


Höhe H: 28,8 mm

Strömungsgreifer (modular)

SFG 1xE100 MS AR M4-IG

Art-Nr.: 10.01.30.00911

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00911>



SAUG-SFG 50 SI-MD

№ детали.: 10.01.30.01050

Baugröße: 50

Saugerwerkstoff: Silikon SI metalledetektierbar

Höhe H: 32,5 mm



SET SFG MS


№ детали.: 10.01.30.00992

enthält: Schrauben

Verwendung Konstruktion: Strömungsgreifer (modular)

Montage: seitlich

Einsatztemperatur: °C



VSL 6-4 PE BL

№ детали.: 10.07.09.00014

Außendurchmesser D: 6 mm

Innendurchmesser d: 4 mm

Länge max.: 100 m

Material Schlauch: PE

Druckbereich (Betriebsdruck): bar

Einsatztemperatur: °C

Strömungsgreifer (modular)

SFG 1xE100 MS AR M4-IG

Art-Nr.: 10.01.30.00911

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00911>



ABLU-SL-26-20-PU-PS

№ детали.: 10.07.09.00213

Verwendung Konstruktion: Strömungsgreifer (modular)

Außendurchmesser D: 26 mm

Innendurchmesser d: 20 mm

Material Schlauch: PU, mit PVC-Spirale

Einsatztemperatur: -20,0 ... 70,0 °C



FLAN-PL 63x10.5-AD1

№ детали.: 10.01.30.00016

Außendurchmesser D: 63 mm

Länge L: 10,5 mm

Baugröße: AD1