

Kompaktejektor

SCP 15 FS VD

Art-Nr.: 10.02.02.00900

<https://www.schmalz.com/10.02.02.00900>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Erzeuger > Kompaktejektoren > Kompaktejektoren SCP-FS > SCP 15 FS VD

Kompaktejektor mit integrierter Funktionalität



Düsendurchmesser: 1,5 mm

Saugvermögen (max): 65 l/min


Luftverbrauch Saugen: 117 l/min

Druckbereich (Betriebsdruck): bar

Steuerung Ventil: Fremdsteuerung

Funktionsweise Ejektor: digitalem Vakuumschalter

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	20,20 mm
d	4,50 mm
G1	G1/8"-IG
G2	G1/8"-IG
H	42,50 mm
H1	136,50 mm
H2	36,50 mm
H3	15 mm
L	71,50 mm
L2	7 mm
X1	41,50 mm
X2	58,50 mm
Y1	12 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Düsendurchmesser	1,50 mm
Evakuierungsgrad	85 %
Saugvermögen (max)	65 l/min
Steuerung Ventil	Fremdsteuerung

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Kompaktejektor

SCP 15 FS VD

Art-Nr...:10.02.02.00900

<https://www.schmalz.com/10.02.02.00900>

Saugvermögen max.	2,30 cfm
Produktfamilie	SCP

Hinweis: Die Versorgungsspannung bei Vakuum-Schaltern und bei Elektromagnetventilen beträgt 24V DC Luftverbrauch: Bei optimalem Betriebsdruck Schlauchinnendurchmesser: Bei max. 2 m Länge

Zubehör



ASK B-M8-4 5000 K-4P

Art-Nr...:10.06.02.00031

Elektrischer Anschluss: Buchse M8, 4 polig

Kabellänge: 5.000 mm

Material Schlauch: PUR-Kabel

Ersatzteile



FILT-EINS 13x33 PE-POR SCP

Art-Nr...:10.02.02.00655

Außendurchmesser D: 12,5 mm

Länge L: 33 mm

Filtermaterial: Polyethylen (porös)

Verwendung Konstruktion: Kompaktejektoren SCP

Kompaktejektor

SCP 15 FS VD

Art-Nr...:10.02.02.00900

<https://www.schmalz.com/10.02.02.00900>



SD 28x19x31.5 SCP10/15

Art-Nr...:10.02.02.00653

Länge L: 28 mm

Breite B: 19 mm

Höhe H: 31,5 mm

Verwendung Konstruktion: Kompaktejektoren SCP