

Vakuumgebläse

SB 325 265 3 IE3-TYP3 ER

Art-Nr.: 10.04.01.00149

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00149>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Erzeuger > Vakuum-Gebläse > Vakuum-Gebläse SB mit elektropneum. Reversierung > SB 325 265 3 IE3-TYP3 ER

Vakuum-Gebläse für hohe Saugleistung



Saugvermögen (50 Hz): 325 m³/h

Saugvermögen bei 60 Hz: 390 m³/h

Vakuum (50Hz): 265 mbar

Vakuum (60Hz): 245 mbar

Nennleistung bei 50 Hz: 3 kW

Nennleistung bei 60 Hz: 3,6 kW

Ausführung Aufbau: IE3:JPN/KOR/BRA


Spannung bei 50 Hz: D200V/Y350V ±10 %

Spannung bei 60 Hz: D220V/Y380-400V ±10%

mit: Elektropn. Reversierung

Gewicht: 78 kg

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	439 mm
B1	502 mm
d	13 mm
G1	G2"-AG
H	476 mm
H2	134 mm
L	798 mm
X1	435 mm
Y1	446 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugvermögen (50 Hz)	325 m³/h
Max. Vakuum	265 mbar
Nennleistung bei 50 Hz	3 kW
Schutzart IP	IP 55
Gewicht	78 kg
Spannung bei 50 Hz	D200V/Y350V ±10 %

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de



Vakuumgebläse

SB 325 265 3 IE3-TYP3 ER

Art-Nr.:10.04.01.00149

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00149>

Spannung bei 60 Hz

Produktfamilie

SB-ER