

Balgsauggreifer HT (oval)

SAOB 80x40 HT2-65 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.02445

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02445>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (oval) > Balgsauggreifer SAOB HT2 (oval, 1,5 Falten) > SAOB 80x40 HT2-65 G3/8-IG

Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik



Abmessung (LxB): 80 x 40


Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT2

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Nippelwerkstoff: Messing vernickelt

Anschluss: G3/8-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B1	40 mm
Bmax(S)	43 mm
Bs	40,60 mm
dn	6 mm
G1	G3/8"-IG
H	37,70 mm
L1	73,30 mm
LG1	9 mm
Lmax(S)	83 mm
Ls	80,60 mm
SW1	22 mm
Z (Hub)	9 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	65 N
Abreißkraft	100 N
Querkraft	98 N
Volumen	20,60 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	40 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauggreifer HT (oval)

SAOB 80x40 HT2-65 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.02445

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02445>

Abmessung (LxB)	80 x 40
Faltenanzahl	1,50
Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT2
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Gewicht	79,40 g
Produktfamilie	SAOB