

Balgsauggreifer (rund)

FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DR

Art-Nr.: 10.01.06.02928

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02928>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > Balgsauggreifer mit Dichtring > FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DR

Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen



Baugröße: 53

Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK


Materialhärte [Shore A]: 45 Shore A

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: G1/4"-AG

Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	33 mm
dn	4,40 mm
Dmax(S)	60 mm
Ds	37 mm
G1	G1/4"-AG
H	40 mm
LG1	11 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	12 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	51,30 N
Abreißkraft	95 N
Volumen	28,40 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	100 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Baugröße	53
Faltenanzahl	1,50
Saugerwerkstoff	Naturkautschuk NK

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauggreifer (rund)

FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DR

Art-Nr...:10.01.06.02928

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02928>

Materialhärte [Shore A]	45 Shore A
Gewicht	30,20 g
Produktfamilie	FSGA

Ersatzteile



SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

Art-Nr...:10.01.06.01065

Nippelfamilie: N 018

Gewinde G1: G1/4"-AG

Länge L1: 28,8 mm

Einbaulänge: 4 mm

Nenn Durchmesser dn: 4,4 mm

Schlüsselweite SW2: 5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



FGA 53 NK-45 N018 DR

Art-Nr...:10.01.06.02929

Baugröße: 53

Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK

Materialhärte [Shore A]: 45 Shore A

Faltenanzahl: 1,5