

Balgsauger (rund)

FGB 25 NBR-55 N049

Art-Nr.: 10.01.06.00109

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00109>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > FGB 25 NBR-55 N049

Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke




Baugröße: 25

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Faltenanzahl: 3,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	5 mm
d2	10 mm
D1	25 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	26,50 mm
Ds	23 mm
H	43 mm
H2	9 mm
Z (Hub)	22 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Faltenanzahl	3,50
Baugröße	25
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Saugkraft	4,50 N
Abreißkraft	20 N
Volumen	7,07 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	25 mm
Gewicht	5,60 g

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de



Balgsauger (rund)

FGB 25 NBR-55 N049

Art-Nr.:10.01.06.00109

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00109>

Produktfamilie

FGB