

## Balgsauggreifer (rund)

FSGA 33 NK-45 G1/4-AG DR

Art-Nr.: 10.01.06.01666

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01666>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > Balgsauggreifer mit Dichtring > FSGA 33 NK-45 G1/4-AG DR

### Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen



Baugröße: 33

Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK


Materialhärte [Shore A]: 45 Shore A

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: G1/4"-AG

Faltenanzahl: 1,5

### Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	16 mm
dn	4,40 mm
Dmax(S)	38 mm
Ds	16 mm
G1	G1/4"-AG
H	31 mm
LG1	11 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	9 mm

### Technische Daten

Attribut	Wert
Werkstückradius min. (konvex)	40 mm
Baugröße	33
Faltenanzahl	1,50
Saugerwerkstoff	Naturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A]	45 Shore A
Gewicht	15,60 g
Produktfamilie	FSGA



## Balgsauggreifer (rund)

FSGA 33 NK-45 G1/4-AG DR

Art-Nr...:10.01.06.01666

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01666>

---