

Balgsauger (rund)

FG 3 NBR-CO-55 N055

Art-Nr.: 10.01.06.03706

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03706>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > FG 3 NBR-CO-55 N055

Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke




Baugröße: 3

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR-leitfähig

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Faltenanzahl: 2,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	1,70 mm
d1	2,30 mm
d2	1,80 mm
D1	3,60 mm
Dk	3,60 mm
Dmax(S)	4 mm
Ds	3 mm
H	6,70 mm
H2	2,10 mm
H3	2,70 mm
Z (Hub)	1,10 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	0,15 N
Abreißkraft	0,40 N
Volumen	0,02 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	4 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	2 mm
Baugröße	3

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauger (rund)

FG 3 NBR-CO-55 N055

Art-Nr.:10.01.06.03706

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03706>

Nippelfamilie	N 055
Faltenanzahl	2,50
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR-leitfähig
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Produktfamilie	FG