

Flachsauger (oval)

SGO 15x5 NBR-ESD-55 N021

Art-Nr.: 10.01.05.00931

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00931>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (oval) > SGO 15x5 NBR-ESD-55 N021


Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke



Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR-ESD

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Bmax(S)	5,50 mm
Bs	4,60 mm
d	4,50 mm
d1	6 mm
dn	1,20 mm
Dk	8,50 mm
Lmax(S)	15,50 mm
Ls	14,60 mm
H	12 mm
H2	3 mm
H3	5,50 mm
Z (Hub)	0,70 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	3,10 N
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	0,40 g
Produktfamilie	SGO

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Flachsauger (oval)

SGO 15x5 NBR-ESD-55 N021

Art-Nr...:10.01.05.00931

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00931>
