

## Saugplatte (oval)

SPLO 100x32 NBR-55 TV

Art-Nr.: 10.01.05.00003

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00003>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (oval) > Saugplatten SPLO > SPLO 100x32 NBR-55 TV

### Flachsauggreifer (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke




Abmessung (LxB): 100 x 32

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Höhe H: 14 mm

### Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Bk	30 mm
Bmax(S)	34 mm
Bs	32 mm
d3	5,30 mm
G1	G1/4"-AG
G2	G1/8"-IG
H	14 mm
H1	54 mm
H2	6 mm
LG1	18 mm
LG2	9 mm
Lk	125,80 mm
Lmax(S)	102 mm
Ls	100 mm
X1	112 mm
Z (Hub)	2 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

### Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	134 N

### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Saugplatte (oval)

SPLO 100x32 NBR-55 TV

Art-Nr.:10.01.05.00003

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00003>

Volumen	10,73 cm <sup>3</sup>
Werkstückradius min. (konvex)	50 mm
Faltenanzahl	0
Abmessung (LxB)	100 x 32
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Gewicht	200 g
Produktfamilie	SPLO

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben