

## Saugplatte (oval)


SPLO 200x55 NBR-55

Art-Nr.: 10.01.05.00004

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00004>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (oval) > Saugplatten SPLO > SPLO 200x55 NBR-55

### Flachsauggreifer (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke




Abmessung (LxB): 200 x 55

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Höhe H: 22 mm

### Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B3	26 mm
Bk	31 mm
Bmax(S)	62 mm
Bs	50,70 mm
H	22 mm
L3	171 mm
Lk	178 mm
Lmax(S)	208 mm
Ls	197,70 mm
Z (Hub)	8,30 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

### Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	465 N
Volumen	80 cm <sup>3</sup>
Werkstückradius min. (konvex)	50 mm
Faltenanzahl	0
Abmessung (LxB)	200 x 55
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Gewicht	320 g

### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)



## Saugplatte (oval)

SPLO 200x55 NBR-55

Art-Nr...:10.01.05.00004

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00004>

Produktfamilie

SPLO

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben

---