

Saugplatte (oval)

SPLO 200x30 NBR-55

Art-Nr.: 10.01.05.00183

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00183>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (oval) > Saugplatten SPLO > SPLO 200x30 NBR-55

Flachsauggreifer (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke




Abmessung (LxB): 200 x 30

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Höhe H: 20,6 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Bk	30 mm
Bmax(S)	32 mm
Bs	29,20 mm
H	20,60 mm
H2	6 mm
Lk	220 mm
Lmax(S)	203 mm
Ls	200 mm
Z (Hub)	5,30 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	260 N
Volumen	24,39 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	30 mm
Faltenanzahl	0
Abmessung (LxB)	200 x 30
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Gewicht	400 g

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de



Saugplatte (oval)

SPLO 200x30 NBR-55

Art-Nr...:10.01.05.00183

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00183>

Produktfamilie

SPLO

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben
