

Saugplatte (oval)

SPLO 300x100 NBR-55 TV

Art-Nr.: 10.01.05.00188

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00188>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (oval) > Saugplatten SPLO > SPLO 300x100 NBR-55 TV

Flachsauggreifer (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke




Abmessung (LxB): 300 x 100

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Höhe H: 25 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B3	65 mm
Bk	67,70 mm
Bmax(S)	108 mm
Bs	98,80 mm
G1	G1/4"-AG
G2	G1/8"-IG
G3	M6-IG
H	25 mm
H1	53,50 mm
L2	92 mm
L3	264 mm
LG1	13 mm
LG2	9,50 mm
LG3	9 mm
Lk	266,70 mm
Lmax(S)	308 mm
LS	297,80 mm
X1	70 mm
Y1	40 mm
Z (Hub)	8,80 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Saugplatte (oval)

SPLO 300x100 NBR-55 TV

Art-Nr.: 10.01.05.00188

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00188>

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	1250 N
Volumen	256,39 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	175 mm
Faltenanzahl	0
Abmessung (LxB)	300 x 100
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Gewicht	1300 g
Produktfamilie	SPLO

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben
