

## Flachsauggreifer (rund)

PFYN 95 VU1-72 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.01.00523

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00523>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (rund) > Flachsauggreifer PFYN VU1 > PFYN 95 VU1-72 G1/4-AG

### Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen



Baugröße: 95


Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1

Materialhärte [Shore A]: 72 Shore A

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: G1/4"-AG

### Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dmax(S)	101 mm
dn	5 mm
Ds	95 mm
G1	G1/4"-AG
H	30 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm
Z (Hub)	6 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

### Technische Daten

Attribut	Wert
Baugröße	95
Saugerwerkstoff	Vulkollan VU1
Saugkraft	350 N
Volumen	42 cm <sup>3</sup>
Werkstückradius min. (konvex)	140 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Nippelfamilie	N 012

### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Flachsauggreifer (rund)

PFYN 95 VU1-72 G1/4-AG

Art-Nr...:10.01.01.00523

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00523>

Materialhärte [Shore A]	72 Shore A
Gewicht	72,80 g
Faltenanzahl	0
Produktfamilie	PFYN

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

### Ersatzteile



#### SA-NIP N012 G1/4-AG DN500

Art-Nr...:10.01.01.10664

Nippelfamilie: N 012

Gewinde G1: G1/4"-AG

Länge L1: 29,5 mm

Länge L: 5 mm

Einbaulänge: 5 mm

Nenndurchmesser dn: 5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

Schlüsselweite SW2: 6 mm



#### PFG 95 VU1-72 N012

Art-Nr...:10.01.01.00430

Baugröße: 95

Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1

Materialhärte [Shore A]: 72 Shore A