

Flachsauggreifer (rund)

PFYN 80 VU1-72 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.01.00522

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00522>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (rund) > Flachsauggreifer PFYN VU1 > PFYN 80 VU1-72 G1/4-AG

Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen



Baugröße: 80


Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1

Materialhärte [Shore A]: 72 Shore A

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: G1/4"-AG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dmax(S)	86 mm
dn	6 mm
Ds	80 mm
G1	G1/4"-AG
H	30 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm
Z (Hub)	6 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Baugröße	80
Saugerwerkstoff	Vulkollan VU1
Saugkraft	260 N
Volumen	30 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	100 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Nippelfamilie	N 012

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Flachsauggreifer (rund)

PFYN 80 VU1-72 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.01.00522

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00522>

Materialhärte [Shore A]	72 Shore A
Gewicht	47,20 g
Faltenanzahl	0
Produktfamilie	PFYN

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Ersatzteile



SA-NIP N012 G1/4-AG DN500

Art-Nr.: 10.01.01.10664

Nippelfamilie: N 012

Gewinde G1: G1/4"-AG

Länge L1: 29,5 mm

Länge L: 5 mm

Einbaulänge: 5 mm

Nenn Durchmesser dn: 5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

Schlüsselweite SW2: 6 mm



PFG 80 VU1-72 N012

Art-Nr.: 10.01.01.00426

Baugröße: 80

Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1

Materialhärte [Shore A]: 72 Shore A