

Flachsauggreifer HT (rund)

SAF 50 HT2-65 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.01.12357

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12357>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Hochtemperatur-Aufgaben > Flachsauggreifer SAF HT2 > SAF 50 HT2-65 G1/4-AG

Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik



Baugröße: 50

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT2


Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Temperaturbeständigkeit: 200 °C

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: G1/4-AG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	6 mm
Ds	50 mm
Dmax(S)	56 mm
G1	G1/4"-AG
H	28 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm
Z (Hub)	5 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Faltenanzahl	0
Baugröße	50
Saugkraft	100 N
Temperaturbeständigkeit	200 °C
Produktfamilie	SAF

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Flachsauggreifer HT (rund)

SAF 50 HT2-65 G1/4-AG

Art-Nr...:10.01.01.12357

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12357>

Zubehör



SU 50

Art-Nr...:10.01.01.12837

Baugröße: 50

Spannbereich: 45,0 ... 60,0 mm

Temperaturbeständigkeit: 80 °C