

Flachsauggreifer (rund)

SUF 60 SI-55 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.01.14072

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14072>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (rund) > Flachsauggreifer SUF > SUF 60 SI-55 G1/4-IG

Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen



Baugröße: 60


Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Materialeigenschaft: FDA-fähig

Vakuumanschluss: G1/4"-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dmax(S)	66,40 mm
Ds	60 mm
dn	5,10 mm
G1	G1/4"-IG
H	33,90 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	5,50 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	140 N
Abreißkraft	140 N
Volumen	12,70 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	75 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Baugröße	60
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Flachsauggreifer (rund)

SUF 60 SI-55 G1/4-IG

Art-Nr.:10.01.01.14072

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14072>

Gewicht	40,30 g
Produktfamilie	SUF
Faltenanzahl	0

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m