

Saugplatte (rund)

SHF 160 NK-45 G1/2-IG

Art-Nr.: 10.01.01.12025

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12025>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Holzhandhabung > Saugplatten
SHF > SHF 160 NK-45 G1/2-IG

Flachsauger (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik



Baugröße: 160


Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK

Materialhärte [Shore A]: 45 Shore A

Anschluss: G1/2-IG

Höhe H: 26 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	120 mm
d3	103 mm
Dmax(S)	168 mm
Ds	160 mm
G1	G1/2"-IG
G2	G1/4"-IG
H	26 mm
L2	41,35 mm
LG1	14 mm
LG2	12,80 mm
Z (Hub)	6 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	1025 N
Saugkraft d2	580 N
Volumen	116,80 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	500 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	12 mm

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Saugplatte (rund)

SHF 160 NK-45 G1/2-IG

Art-Nr.: 10.01.01.12025

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12025>

Baugröße	160
Saugerwerkstoff	Naturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A]	45 Shore A
Gewicht	577 g
Faltenanzahl	0
Produktfamilie	SHF

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Abreißkraft: Bei den Ausführungen in Naturkautschuk reduziert sich die Abreißkraft um ca. 40% Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Zubehör



TV G1/4-AG 13

Art-Nr.: 10.05.10.00061

Gewinde G1: G1/4"-AG

Gewinde G2: G1/8"-IG

Federweg Z: 13 mm



SIEB 19.5x1 MS 100

Art-Nr.: 10.07.01.00215

Saugplatte (rund)

SHF 160 NK-45 G1/2-IG

Art-Nr.: 10.01.01.12025

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12025>



SIEB 27x1 MS-A2 100 100/65

Art-Nr.: 10.07.01.00110



PC 150

Art-Nr.: 10.01.01.13087

Baugröße: 150

Ersatzteile



DR-SHF 160 NK-45

Art-Nr.: 10.01.01.12023

Baugröße: 160

Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK

Materialhärte [Shore A]: 45 Shore A

Saugplatte (rund)

SHF 160 NK-45 G1/2-IG

Art-Nr...:10.01.01.12025

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12025>



DR-SHF 160 NK-45

Art-Nr...:10.01.01.12023

Baugröße: 160

Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK

Materialhärte [Shore A]: 45 Shore A