

Saugplatte (rund)


SPC 210 NBR-55 G1/2-IG TV

Art-Nr.: 10.01.01.01188

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01188>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Holzhandhabung > Saugplatten
SPC > SPC 210 NBR-55 G1/2-IG TV

Saugplatte (rund) mit Vereinzelungsfunktion für poröse Werkstücke




Baugröße: 210

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Anschluss: G1/2-IG

Konstruktionsdaten



Saugplatte (rund)

SPC 210 NBR-55 G1/2-IG TV

Art-Nr.: 10.01.01.01188

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01188>

Volumen	193,27 cm³
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	9 mm
Baugröße	210
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	920 g
Faltenanzahl	0
Produktfamilie	SPC

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Abreißkraft: Bei den Ausführungen in Naturkautschuk reduziert sich die Abreißkraft um ca. 40%
Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Zubehör



PC 200

Art-Nr.: 10.01.01.13089

Baugröße: 200



TV G1/4-AG 13

Art-Nr.: 10.05.10.00061

Gewinde G1: G1/4"-AG

Gewinde G2: G1/8"-IG

Federweg Z: 13 mm

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Saugplatte (rund)

SPC 210 NBR-55 G1/2-IG TV

Art-Nr...:10.01.01.01188

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01188>

Ersatzteile



DR-SPC 33 HNBR-65


Art-Nr...:10.01.01.11371

Baugröße: 33

Saugerwerkstoff: Hydr. Nitrilkautschuk HNBR

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Höhe H: 16,5 mm



DR-SPC 210 NBR-55

Art-Nr...:10.01.01.01191

Baugröße: 210

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Höhe H: 24,5 mm