

Saugplatte (rund)

SPK 80 MOS EPDM-15 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.01.12061

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12061>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (rund) > Saugplatten SPK > SPK 80 MOS EPDM-15 G1/4-IG

Saugplatte (rund) für raue und stark strukturierte Oberflächen



Baugröße: 80


Materialhärte [Shore A]: 15 Shore A

Materialtyp: Moosgummi

Dichtmaterial: EPDM

Anschluss: G1/4"-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d3	66,80 mm
Dmax(S)	95,20 mm
Ds	80 mm
G1	G1/4"-IG
G2	G1/4"-IG
H	22 mm
L2	22 mm
LG1	11,50 mm
LG2	11,50 mm
Z (Hub)	4 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	256 N
Volumen	21,30 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	400 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	9 mm
Baugröße	80
Materialhärte [Shore A]	15 Shore A
Gewicht	227 g

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Saugplatte (rund)

SPK 80 MOS EPDM-15 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.01.12061

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12061>

Faltenanzahl	0
Produktfamilie	SPK

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Zubehör



TV G1/4-AG 13

Art-Nr.: 10.05.10.00061

Gewinde G1: G1/4"-AG

Gewinde G2: G1/8"-IG

Federweg Z: 13 mm



SU 100

Art-Nr.: 10.01.01.12840

Baugröße: 100

Spannbereich: 100,0 ... 115,0 mm

Temperaturbeständigkeit: 80 °C

Ersatzteile

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Saugplatte (rund)

SPK 80 MOS EPDM-15 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.01.12061

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12061>



DR-SPK 80 MOS EPDM-15

Art-Nr.: 10.01.01.12073

Baugröße: 80

Materialtyp: Moosgummi

Materialhärte [Shore A]: 15 Shore A

Dichtmaterial: EPDM



VRS-S G1/4-AG

Art-Nr.: 10.08.06.00048

Gewinde G1: G1/4"-AG

Normteilewerkstoff: Messing

Oberfläche: vernickelt



DR-SPK 80 MOS EPDM-15

Art-Nr.: 10.01.01.12073

Baugröße: 80

Materialtyp: Moosgummi

Materialhärte [Shore A]: 15 Shore A

Dichtmaterial: EPDM