

## Saugplatte (rund)

SUF 160 NBR-60 G1/2-IG

Art-Nr.: 10.01.01.14522

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14522>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (rund) > Saugplatten SUF > SUF 160 NBR-60 G1/2-IG

### Saugplatte (rund), universell für glatte und leicht raue Oberflächen




Baugröße: 160

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

### Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	130 mm
Dmax(S)	170 mm
Dmk	66,50 mm
Ds	160 mm
G1	G1/2"-IG
G2	G1/4"-IG
G3	M8-IG
H	30 mm
L2	32,50 mm
LG1	14 mm
LG2	11,80 mm
LG3	11,10 mm
Z (Hub)	9 mm

### Technische Daten

Attribut	Wert
Produktfamilie	SUF
Baugröße	160
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	60 Shore A

### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Saugplatte (rund)

SUF 160 NBR-60 G1/2-IG

Art-Nr...:10.01.01.14522

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14522>

Volumen	176 cm <sup>3</sup>
Saugkraft d2	790 N
Saugkraft	1200 N
Werkstückradius min. (konvex)	400 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	12 mm
Gewicht	380 g

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

### Zubehör



**SIEB 27x1 MS-A2 100 100/65**

Art-Nr...:10.07.01.00110



**SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07**

Art-Nr...:10.07.01.00211

Außendurchmesser D: 15 mm

Länge L: 0,8 mm

Normteilerwerkstoff: Messing / Edelstahl

## Saugplatte (rund)

SUF 160 NBR-60 G1/2-IG

Art-Nr...:10.01.01.14522

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14522>



### PC 175

Art-Nr...:10.01.01.13088

Baugröße: 175



### TV G1/4-AG 12

Art-Nr...:10.05.10.00086

Gewinde G1: G1/4"-AG

Federweg Z: 12 mm

## Ersatzteile



### DR-SUF 160 NBR-60

Art-Nr...:10.01.01.14327

Baugröße: 160

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A