

Saugeranschlussnippel

SA-NIP N001 M3-AG DN40

Art-Nr.: 10.01.01.00315

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00315>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (rund) > SA-NIP N001 M3-AG DN40

Saugeranschlussnippel




Gewinde G1: M3-AG

Länge L1: 6 mm

Einbaulänge: 2 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D	0,90 mm
dn	0,40 mm
G1	M3-AG
L	2 mm
L1	6 mm
L2	1 mm
LG1	3 mm
SW1	5 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Nippelfamilie	N 001
Normteilewerkstoff	Aluminium
Gewicht	0,20 g

Zubehör

Schmalz kontaktieren


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Saugeranschlussnippel

SA-NIP N001 M3-AG DN40

Art-Nr.: 10.01.01.00315

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00315>



PFG 1 NBR-CO-55 N001

Art-Nr.: 10.01.01.10335

Baugröße: 1

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR-leitfähig

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A



PFG 1 NBR-55 N001

Art-Nr.: 10.01.01.00001

Baugröße: 1

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A



PFG 1 SI-55 N001

Art-Nr.: 10.01.01.00021

Baugröße: 1

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Materialeigenschaft: FDA-fähig