

Flachsauger (rund)

SG 6.3 SI-55 N024

Art-Nr.: 10.01.01.00600

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00600>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer - branchenübergreifend > SG 6.3 SI-55 N024

Flachsauger (rund)




Baugröße: 6,3

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Höhe H: 12 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	2 mm
Dk	4 mm
Dmax(S)	7 mm
Ds	6,30 mm
H	12 mm
H2	8,50 mm
Z (Hub)	1,50 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Faltenanzahl	0
Baugröße	6,30
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Saugkraft	1,50 N
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Produktfamilie	SG

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de


Flachsauger (rund)

SG 6.3 SI-55 N024

Art-Nr.: 10.01.01.00600

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00600>

Zubehör



SA-NIP N024 M5-AG DN100

Art-Nr.: 10.01.01.00317

Gewinde G1: M5-AG

Einbaulänge: 3 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium