

Glockensauggreifer (rund)

SAG 45 NBR-60 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.01.12258

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12258>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > Glockensauggreifer SAG > SAG 45 NBR-60 G3/8-IG

Glockensauggreifer (rund) für beste Anpassung auf stark gewölbter Fläche



Baugröße: 45


Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: G3/8-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	4 mm
Dmax(S)	51,50 mm
Ds	47 mm
G1	G3/8"-IG
H	40,50 mm
LG1	8 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	7,80 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	68 N
Querkraft	61 N
Querkraft geölte Oberfläche	51 N
Volumen	8 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	40 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Baugröße	45
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Glockensauggreifer (rund)

SAG 45 NBR-60 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.01.12258

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12258>

Materialhärte [Shore A]	60 Shore A
Faltenanzahl	0
Gewicht	46,40 g
Produktfamilie	SAG

Ersatzteile



DR G1/4 18.2/13.2x1.5 AL

Art-Nr.: 10.07.08.00069

für: G1/4

Außendurchmesser D: 18,2 mm

Innendurchmesser d: 13,2 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



ERW-S G1/4-AG G3/8-IG

Art-Nr.: 10.08.04.00079

Gewinde G1: G1/4"-AG

Gewinde G2: G3/8"-IG

Länge L: 14,5 mm

Glockensauggreifer (rund)

SAG 45 NBR-60 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.01.12258

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12258>



SAG 45 NBR-60 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.01.12160

Baugröße: 45

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: G1/4-IG