

Flachsauger (rund)

SGP 15 FPM-65 N016

Art-Nr.: 10.01.01.12908

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12908>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Folien und Papier > SGP 15 FPM-65 N016

Flachsauger (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.




Baugröße: 15

Saugerwerkstoff: Fluorkautschuk FPM

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Werkstoffeigenschaft: abdruckarm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	4,50 mm
Dk	9,50 mm
Dmax(S)	15,50 mm
Ds	14,50 mm
H	10 mm
H2	7,20 mm
Z (Hub)	0,90 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	5,50 N
Volumen	0,28 cm ³
Baugröße	15
Nippelfamilie	N 016
Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	Fluorkautschuk FPM
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Flachsauger (rund)

SGP 15 FPM-65 N016

Art-Nr.:10.01.01.12908

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12908>

Gewicht	0,70 g
---------	--------

Produktfamilie	SGP
----------------	-----