

Balgsauger (rund)

SPB1 30 ED-65 SC040

Art-Nr.: 10.01.06.02454

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02454>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > SPB1 30 ED-65 SC040

Balgsauger (rund) mit 1,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen




Baugröße: 30

Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	7,50 mm
d1	10,50 mm
d2	20 mm
D1	34,20 mm
Dk	15,10 mm
Dmax(S)	36,70 mm
Ds	31,40 mm
H	23 mm
H2	4,60 mm
Z (Hub)	13 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	20,70 N
Abreißkraft	30,60 N
Querkraft	15,50 N
Volumen	7,99 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	25 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Baugröße	30

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauger (rund)

SPB1 30 ED-65 SC040

Art-Nr.:10.01.06.02454

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02454>

Nippelfamilie	SC 040
Faltenanzahl	1,50
Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Gewicht	3,70 g
Produktfamilie	SPB1

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Zubehör



SC 040 G1/8-AG

Art-Nr.:10.01.06.02490

Anbindungstyp: 040

Anschluss: G1/8"-AG

Länge L1: 20,2 mm

Einbaulänge: 6 mm

Nennendurchmesser dn: 4,1 mm



SC 040 G1/8-IG

Art-Nr.:10.01.06.02482

Anbindungstyp: 040

Anschluss: G1/8"-IG

Länge L1: 20,7 mm

Einbaulänge: 14 mm

Nennendurchmesser dn: 4,1 mm

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauger (rund)

SPB1 30 ED-65 SC040

Art-Nr.: 10.01.06.02454

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02454>



SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16

Art-Nr.: 10.07.01.00309

Außendurchmesser D: 11 mm

Länge L: 1 mm

Normteilewerkstoff: Messing / Edelstahl

Filterfeinheit: 280 µm



SPI 26 PA SPB1-30

Art-Nr.: 10.01.06.03386

Baugröße: 26

Normteilewerkstoff: Polyamid

Verwendung: SPB1-30



SC 040 NPT1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.02541

Anbindungstyp: 040

Anschluss: NPT1/8-AG

Länge L1: 20,9 mm

Einbaulänge: 6 mm

Nenn Durchmesser dn: 4,1 mm

Balgsauger (rund)

SPB1 30 ED-65 SC040

Art-Nr.: 10.01.06.02454

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02454>



SC 040 NPT1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.02542

Anbindungstyp: 040

Anschluss: NPT1/8-IG

Länge L1: 20,7 mm

Einbaulänge: 14 mm

Nenndurchmesser dn: 4,1 mm