

Balgsauger (rund)

SPB2 20 ED-65 SC040

Art-Nr.: 10.01.06.03409

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03409>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > SPB2 20 ED-65 SC040

Balgsauger (rund) mit 2,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen




Baugröße: 20

Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Höhe H: 25,3 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	7,50 mm
d1	10,50 mm
d2	12 mm
D1	22,20 mm
Dk	15 mm
Dmax(S)	23,50 mm
Ds	21,40 mm
H	25,30 mm
H2	4,60 mm
H3	7 mm
Z (Hub)	13 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	6,80 N
Abreißkraft	15,70 N
Querkraft	8,40 N
Volumen	4,20 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	20 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauger (rund)

SPB2 20 ED-65 SC040

Art-Nr.: 10.01.06.03409

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03409>

Baugröße	20
Nippelfamilie	SC 040
Faltenanzahl	2,50
Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Gewicht	2,10 g
Produktfamilie	SPB2

Zubehör



SC 040 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.02490

Anbindungstyp: 040

Anschluss: G1/8"-AG

Länge L1: 20,2 mm

Einbaulänge: 6 mm

Nenndurchmesser dn: 4,1 mm



SC 040 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.02482

Anbindungstyp: 040

Anschluss: G1/8"-IG

Länge L1: 20,7 mm

Einbaulänge: 14 mm

Nenndurchmesser dn: 4,1 mm

Balgsauger (rund)

SPB2 20 ED-65 SC040

Art-Nr.: 10.01.06.03409

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03409>



SC 040 NPT1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.02541

Anbindungstyp: 040

Anschluss: NPT1/8-AG

Länge L1: 20,9 mm

Einbaulänge: 6 mm

Nenndurchmesser dn: 4,1 mm



SC 040 NPT1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.02542

Anbindungstyp: 040

Anschluss: NPT1/8-IG

Länge L1: 20,7 mm

Einbaulänge: 14 mm

Nenndurchmesser dn: 4,1 mm