

Balgsauggreifer (rund)

SPB2 20 ED-65 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.03454

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03454>


Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > Balgsauggreifer SPB2 (2,5 Falten) > SPB2 20 ED-65 G1/8-IG

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke



Baugröße: 20
Saugerwerkstoff: Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A
Gewinde G1: G1/8"-IG
Faltenanzahl: 2,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	12 mm
dn	4 mm
D1	22,10 mm
Dmax(S)	23,50 mm
Ds	21,40 mm
G1	G1/8"-IG
H	39,30 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm
SW2	4 mm
Z (Hub)	13 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	6,80 N
Abreißkraft	15,70 N
Querkraft	8,40 N
Volumen	4,20 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	20 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauggreifer (rund)

SPB2 20 ED-65 G1/8-IG

Art-Nr...:10.01.06.03454

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03454>

Baugröße	20
Faltenanzahl	2,50
Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Gewicht	7,50 g
Produktfamilie	SPB2

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -600 mbar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben

Zubehör



SPI 20 PA SPB2-20

Art-Nr...:10.01.06.04041

Baugröße: 20

Normteilewerkstoff: Polyamid

Verwendung: SPB2-20

Ersatzteile



SC 040 G1/8-IG

Art-Nr...:10.01.06.02482

Anbindungstyp: 040

Anschluss: G1/8"-IG

Länge L1: 20,7 mm

Einbaulänge: 14 mm

Nenn Durchmesser dn: 4,1 mm

Balgsauggreifer (rund)

SPB2 20 ED-65 G1/8-IG

Art-Nr...:10.01.06.03454

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03454>



SPB2 20 ED-65 SC040

Art-Nr...:10.01.06.03409

Baugröße: 20

Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Höhe H: 25,3 mm