

Balgsauggreifer (rund)

SPB1 40 ED-65 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03498

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03498>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > Balgsauggreifer SPB1 (1,5 Falten) > SPB1 40 ED-65 G1/4-AG

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke



Baugröße: 40


Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Gewinde G1: G1/4"-AG

Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	26,10 mm
dn	6,10 mm
Dmax(S)	48 mm
Ds	41,40 mm
G1	G1/4"-AG
H	37,20 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	16 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	35,90 N
Abreißkraft	46,80 N
Querkraft	24,80 N
Volumen	18,33 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	40 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Baugröße	40
Faltenanzahl	1,50

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauggreifer (rund)

SPB1 40 ED-65 G1/4-AG

Art-Nr...:10.01.06.03498

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03498>

Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Gewicht	21,20 g
Produktfamilie	SPB1

Zubehör



SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16

Art-Nr...:10.07.01.00308

Außendurchmesser D: 17,5 mm

Länge L: 0,8 mm

Normteilewerkstoff: Messing / Edelstahl

Filterfeinheit: 280 µm



SPI 33 PA SPB1-40

Art-Nr...:10.01.06.03387

Baugröße: 33

Normteilewerkstoff: Polyamid

Verwendung: SPB1-40

Balgsauggreifer (rund)

SPB1 40 ED-65 G1/4-AG

Art-Nr...:10.01.06.03498

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03498>



SC-SW 60 6

Art-Nr...:10.05.04.00096

Schlüsselweite SW1: 6 mm

Nennweite: 60



SC-SW 80 6

Art-Nr...:10.05.04.00097

Schlüsselweite SW1: 6 mm

Nennweite: 80



SC-SW 100 6

Art-Nr...:10.05.04.00098

Schlüsselweite SW1: 6 mm

Nennweite: 100

Balgsauggreifer (rund)

SPB1 40 ED-65 G1/4-AG

Art-Nr...:10.01.06.03498

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03498>



SC-SW 120 6

Art-Nr...:10.05.04.00099

Schlüsselweite SW1: 6 mm

Nennweite: 120



SC-SW 200 6

Art-Nr...:10.05.04.00100

Schlüsselweite SW1: 6 mm

Nennweite: 200



SC-SW 240 6

Art-Nr...:10.05.04.00101

Schlüsselweite SW1: 6 mm

Nennweite: 240

Ersatzteile

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauggreifer (rund)

SPB1 40 ED-65 G1/4-AG

Art-Nr...:10.01.06.03498

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03498>



SC 050 G1/4-AG MOD

Art-Nr...:10.01.06.02487

Anbindungstyp: 050

Anschluss: G1/4"-AG

Länge L1: 26,5 mm

Einbaulänge: 7,2 mm

Nenndurchmesser dn: 6,1 mm



SPB1 40 ED-65 SC050

Art-Nr...:10.01.06.02455

Baugröße: 40

Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Faltenanzahl: 1,5