

Glockensauggreifer (rund)

SAX 60 ED-85 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.19.00152

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00152>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > Glockensauggreifer SAX > SAX 60 ED-85 G3/8-IG

High-Speed Glockensauggreifer (rund) mit Connector für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen



Baugröße: 60


Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 85 Shore A

Anschluss: G3/8"-IG

Faltenanzahl: 0

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	6,75 mm
Dmax(S)	69,70 mm
Ds	61,50 mm
G1	G3/8"-IG
H	33,40 mm
LG1	12 mm
SW1	22 mm
Z (Hub)	10,90 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	154 N
Querkraft	107 N
Querkraft geölte Oberfläche	155 N
Volumen	25,20 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	30 mm
Baugröße	60
Anschluss	G3/8"-IG
Faltenanzahl	0

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Glockensauggreifer (rund)

SAX 60 ED-85 G3/8-IG

Art-Nr...:10.01.19.00152

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00152>

Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	85 Shore A
Gewicht	29,50 g
Produktfamilie	SAX

Produkttempfehlungen



HT-SG A3 I 10 31 G3/8-AG AB

Art-Nr...:10.07.06.00356

Anbindung 1: Kugelkopf 28.5 mm

Bauform: Integrierte Düse

Saugeranschluss: G3/8"-AG

Vakuumschluss: G1/8"-IG

Zusatzfunktion Ejektor: Aktives Abblasen



FSTE-HDB G3/8-AG 25 VG-AB

Art-Nr...:10.01.02.01436

Saugeranschluss: G3/8"-AG

Vakuumschluss: G1/8"-IG

Federweg Z: 25 mm

Bauform Befestigungselemente: verdrehgesichert anti-block

Glockensauggreifer (rund)

SAX 60 ED-85 G3/8-IG

Art-Nr...:10.01.19.00152

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00152>



SAB 60 NBR-60 G3/8-IG

Art-Nr...:10.01.06.00674

Baugröße: 60

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: G3/8-IG

Faltenanzahl: 1,5