

Glockensauggreifer (oval)

SAOXM 60x20 ED-85 G3/8-AG

Art-Nr.: 10.01.24.00036

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00036>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > Glockensauggreifer SAOXM (oval) > SAOXM 60x20 ED-85 G3/8-AG

High-Speed Glockensauger (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen



Saugerwerkstoff: Elastodur ED


Materialhärte [Shore A]: 85 Shore A

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: G3/8-AG

Zusatzfunktion Sauger: Friction Disc

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Bmax(S)	24 mm
Bs	18,70 mm
dn	4,10 mm
G1	G3/8"-AG
H	29,80 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	67 mm
Ls	61,80 mm
SW1	19 mm
SW2	4 mm
SW3	5 mm
Z (Hub)	4,50 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	56 N
Querkraft	44 N
Querkraft geölte Oberfläche	62 N
Volumen	5 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	10 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Glockensauggreifer (oval)

SAOXM 60x20 ED-85 G3/8-AG

Art-Nr...:10.01.24.00036

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00036>

Abmessung (LxB)	60 x 20
Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	85 Shore A
Gewicht	27 g
Produktfamilie	SAOXM

Ersatzteile




SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR

Art-Nr...:10.01.24.00001

Abmessung (LxB): 60 x 20

Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 85 Shore A



SC-I 045 AR-FDC

Art-Nr...:10.01.24.00009

Baugröße: 45

Bauform: Verdrehsich / Reibelement

Verwendung: SAOXM 60x20

Glockensauggreifer (oval)

SAOXM 60x20 ED-85 G3/8-AG

Art-Nr.: 10.01.24.00036

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00036>



SC-A 045-AR G3/8-AG L

Art-Nr.: 10.01.06.03133

Anbindungstyp: 045-AR

Gewinde G1: G3/8"-AG

Länge L: 2 mm

Bauform: Verliersicherung



SC-S 045 L

Art-Nr.: 10.01.06.02740

Baugröße: 45

Bauform: Verliersicherung



SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR

Art-Nr.: 10.01.24.00001

Abmessung (LxB): 60 x 20

Saugerwerkstoff: Elastodur ED


Materialhärte [Shore A]: 85 Shore A

Glockensauggreifer (oval)

SAOXM 60x20 ED-85 G3/8-AG

Art-Nr.: 10.01.24.00036

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00036>



SC-I 045 AR-FDC

Art-Nr.: 10.01.24.00009

Baugröße: 45

Bauform: Verdrehsich / Reibelement

Verwendung: SAOXM 60x20