

Schlauchschelle

SSB 16-27 ST-VZ

Art-Nr.: 10.07.10.00002

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00002>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Filter und Verbindungen > Schläuche und Verbindungen > Schlauchschellen SSB / SSD > SSB 16-27 ST-VZ

Schlauchschelle zur Sicherung von glatten Schlauchleitungen




Spannbereich: 16,0 ... 27,0 mm

Normteilerwerkstoff: Stahl

Oberfläche: verzinkt

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d1	16 mm
d2	27 mm
L	9 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Spannbereich	16,0 ... 27,0 mm
Normteilerwerkstoff	Stahl
Gewicht	14 g
Produktfamilie	SSB / SSD

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Schlauchselle

SSB 16-27 ST-VZ

Art-Nr...:10.07.10.00002

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00002>

Zubehör



KAPP 9 Band

Art-Nr...:20.12.01.00036

Länge L: 9 mm

Baugröße: Band



VSL 19-13 PVC-DS KL-TR

Art-Nr...:10.07.09.00016

Außendurchmesser D: 19 mm

Innendurchmesser d: 13 mm

Länge max.: 50 m

Material Schlauch: PVC, mit Drahtspirale

Verlegeradius min.: 85 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,90 ... 5,00 bar

Einsatztemperatur: -15 ... 65 °C



VSL 21-12 PVC-G KL-TR

Art-Nr...:10.07.09.00006

Außendurchmesser D: 21 mm

Innendurchmesser d: 12 mm

Länge max.: 50 m

Material Schlauch: PVC, mit Gewebe

Druckbereich (Betriebsdruck): bar

Einsatztemperatur: °C

Schlauchselle

SSB 16-27 ST-VZ

Art-Nr.:10.07.10.00002

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00002>



VSL 26-19 PVC-DS KL-TR

Art-Nr.:10.07.09.00007

Außendurchmesser D: 26 mm

Innendurchmesser d: 19 mm

Länge max.: 50 m

Material Schlauch: PVC, mit Drahtspirale

Verlegeradius min.: 85 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,90 ... 5,00 bar

Einsatztemperatur: -15 ... 65 °C