

Flachsauggreifer (rund)

SGAN 9 PU-60 M5-AG

Art-Nr.: 10.01.01.00804

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00804>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer - branchenübergreifend > Flachsauggreifer SGAN > SGAN 9 PU-60 M5-AG

Flachsauggreifer (rund) für besonders empfindliche Werkstücke




Baugröße: 9

Saugerwerkstoff: Polyurethan PU

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Anschluss: M5-AG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	2 mm
Dmax(S)	9 mm
Ds	8 mm
G1	M5-AG
H	17 mm
LG1	5 mm
SW1	8 mm
Z (Hub)	1,50 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	2,10 N
Volumen	0,20 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	10 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	2 mm
Baugröße	9
Nippelfamilie	N 028
Saugerwerkstoff	Polyurethan PU

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Flachsauggreifer (rund)

SGAN 9 PU-60 M5-AG

Art-Nr.:10.01.01.00804

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00804>

Materialhärte [Shore A]	60 Shore A
Gewicht	2,20 g
Faltenanzahl	0
Produktfamilie	SGAN

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Ersatzteile



SA-NIP N028 M5-AG DN200

Art-Nr.:10.01.01.00753

Gewinde G1: M5-AG

Einbaulänge: 5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SGA 9 PU-60 N028

Art-Nr.:10.01.01.00569

Baugröße: 9

Saugerwerkstoff: Polyurethan PU

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A