

Flachsauggreifer (rund)

PFYN 15 VU1-72 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.01.00556

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00556>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (rund) > Flachsauggreifer PFYN VU1 > PFYN 15 VU1-72 G1/8-AG

Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen



Baugröße: 15


Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1

Materialhärte [Shore A]: 72 Shore A

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: G1/8"-AG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dmax(S)	17,50 mm
dn	2 mm
Ds	14,50 mm
G1	G1/8"-AG
H	14,50 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm
Z (Hub)	1,50 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Baugröße	15
Saugerwerkstoff	Vulkollan VU1
Saugkraft	8,50 N
Volumen	0,50 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	12,50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Nippelfamilie	N 005

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Flachsauggreifer (rund)

PFYN 15 VU1-72 G1/8-AG

Art-Nr...:10.01.01.00556

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00556>

Materialhärte [Shore A]	72 Shore A
Gewicht	6,40 g
Faltenanzahl	0
Produktfamilie	PFYN

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Ersatzteile



SA-NIP N005 G1/8-AG DN200

Art-Nr...:10.01.01.03529

Nippelfamilie: N 005

Gewinde G1: G1/8"-AG

Länge L1: 17,5 mm

Länge L: 5 mm

Einbaulänge: 5 mm

Nenn Durchmesser dn: 2 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



PFG 15 VU1-72 N005

Art-Nr...:10.01.01.00555

Baugröße: 15

Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1

Materialhärte [Shore A]: 72 Shore A