

## Flachsauggreifer (rund)

PFYN 60 VU1-72 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.01.00608

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00608>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (rund) > Flachsauggreifer PFYN VU1 > PFYN 60 VU1-72 G1/4-AG

### Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen



Baugröße: 60


Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1

Materialhärte [Shore A]: 72 Shore A

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: G1/4"-AG

### Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dmax(S)	67 mm
dn	3,50 mm
Ds	60 mm
G1	G1/4"-AG
H	23,50 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	6 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

### Technische Daten

Attribut	Wert
Baugröße	60
Saugerwerkstoff	Vulkollan VU1
Saugkraft	130 N
Volumen	15 cm <sup>3</sup>
Werkstückradius min. (konvex)	75 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Nippelfamilie	N 011

### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Flachsauggreifer (rund)

PFYN 60 VU1-72 G1/4-AG

Art-Nr...:10.01.01.00608

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00608>

Materialhärte [Shore A]	72 Shore A
Gewicht	21,10 g
Faltenanzahl	0
Produktfamilie	PFYN

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

### Ersatzteile



#### SA-NIP N011 G1/4-AG DN350

Art-Nr...:10.01.01.10663

Nippelfamilie: N 011

Gewinde G1: G1/4"-AG

Länge L1: 24,5 mm

Länge L: 5 mm

Einbaulänge: 5 mm

Nenndurchmesser dn: 3,5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

Schlüsselweite SW2: 5 mm



#### PFG 60 VU1-72 N011

Art-Nr...:10.01.01.00606

Baugröße: 60

Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1

Materialhärte [Shore A]: 72 Shore A