

Flachsauggreifer HT (rund)

SAF 60 HT2-65 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.01.12360

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12360>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Hochtemperatur-Aufgaben > Flachsauggreifer SAF HT2 > SAF 60 HT2-65 G1/4-IG

Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik



Baugröße: 60

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT2


Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Temperaturbeständigkeit: 200 °C

Nippelwerkstoff: Messing vernickelt

Anschluss: G1/4-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	6 mm
Ds	60,60 mm
Dmax(S)	67 mm
G1	G1/4"-IG
H	36 mm
LG1	15 mm
SW1	22 mm
Z (Hub)	6 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Faltenanzahl	0
Baugröße	60
Saugkraft	150 N
Temperaturbeständigkeit	200 °C
Produktfamilie	SAF

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Flachsauggreifer HT (rund)

SAF 60 HT2-65 G1/4-IG

Art-Nr...:10.01.01.12360

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12360>

Zubehör



SU 60

Art-Nr...:10.01.01.13585

Baugröße: 60

Spannbereich: 60,0 ... 70,0 mm

Temperaturbeständigkeit: 80 °C