

Glockensauggreifer (rund)

SAG 45 NBR-60 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.01.12161

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12161>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > Glockensauggreifer SAG > SAG 45 NBR-60 G1/4-AG

Glockensauggreifer (rund) für beste Anpassung auf stark gewölbter Fläche



Baugröße: 45


Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: G1/4-AG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	4 mm
Dmax(S)	51,50 mm
Ds	47 mm
G1	G1/4"-AG
H	24,50 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	7,80 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	68 N
Querkraft	61 N
Querkraft geölte Oberfläche	51 N
Volumen	8 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	40 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Baugröße	45
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Glockensauggreifer (rund)

SAG 45 NBR-60 G1/4-AG

Art-Nr.:10.01.01.12161

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12161>

Materialhärte [Shore A]	60 Shore A
Faltenanzahl	0
Gewicht	19,30 g
Produktfamilie	SAG

Ersatzteile



SAG 45 NBR-60 G1/4-IG

Art-Nr.:10.01.01.12160

Baugröße: 45
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A
Nippelwerkstoff: Aluminium
Anschluss: G1/4-IG